


Prvek ovládací 6násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, snímačem CO₂ / vlhkosti, ABB-Tenton®, zpuštěný






Kód produktu 2CKA006330A0061
Typové číslo SBC/U6.0.1-885
Design ABB-Tenton®
Varianta 6násobný / mechová černá

POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s ovládáním HVAC (topení, ventilace a chlazení) a snímačem CO₂ / relativní vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu. LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu, relativní vlhkost, hodnotu CO₂ a další. S popisovým polem. Součástí balení jsou průhledné štítky se standardními symboly. S integrovanou sběrníkovou spojkou a snímačem teploty. Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovací symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou. Možnost konfigurace „Master/slave“. Stupeň krytí: IP 20. Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C. Rozměry (v × š): 117 × 90 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 6násobný / studio bílá	2CKA006330A0010
 6násobný / mechová bílá	2CKA006330A0060
 6násobný / hliníková stříbrná	2CKA006330A0062