

# Přístroj potenciometru elektronického pro předřadníky 1 - 10 V

Kód produktu 2CKA006599A2035

Typové číslo 2112 U-101



## POPIS

Pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu.

Pro zářivky nebo LED s analogovým elektronickým stmívatelným předřadníkem s rozhraním 1 - 10 V DC (z důvodu vyšších zapínacích proudů se doporučuje pro více než 5 předřadníků použít pomocné relé).

Max. řídicí proud: 50 mA DC

Bezpotenciálový kontakt pro spínání napájení předřadníků.

4 A ( $\cos \varphi = 0,9$ ), 3 A ( $\cos \varphi = 0,5$ )

700 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Osvětlení krytu douthavkou nelze použít.