

Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Kód produktu 2CKA006599A2987

Typové číslo 2117 U-500



POPIS

Pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI dle ČSN EN 62386.

Zvýšená citlivost nastavení jasu při pomalém otáčení.

Integrované orientační LED osvětlení (18 volitelných barev nebo vypnuté) pro přizpůsobení krytu (nelze použít pro designovou řadu Impuls).

Je nutné zajistit napájení z externího zdroje DALI podle ČSN EN 62386 (např. Tridonic, Philips, Helvar nebo pomocí aktivního potenciometru 6599-0-2988).

Proudová spotřeba: max. 15 mA

Přístroj je odolný proti přepólování.

Délka vedení DALI: max. 300 m (průřez žil 1,5 - 2,5 mm²)

Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem: naposledy použitá nebo předvolitelná

Základní úroveň jasu: minimální nebo předvolitelná

Paralelně lze propojit až pět potenciometrů.

Lze použít na další ovládací místo v kombinaci s přístrojem 6599-0-2988.

Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.

2vodičové připojení.

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Orientační LED osvětlení nelze použít u krytů designové řady Impuls.