

Přístroj regulátoru pro předřadníky 1 - 10 V

Kód produktu 2CKA006599A2035

Typové číslo 2112 U-101



POPIS

Pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu.

Pro elektronické předřadníky s rozhraním 1 - 10 V.

Z důvodu vyšších zapínacích proudů se doporučuje pro více než 5 předřadníků použít pomocné relé.

Max. řídicí proud: 50 mA DC

Bezpoteenciálový kontakt pro spínání napájení předřadníků.

4 A ($\cos \varphi = 0,9$), 3 A ($\cos \varphi = 0,5$)

700 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.