

Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Kód produktu 2CKA006599A3025

Typové číslo 2116 U



POPIS

Pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI dle ČSN EN 62386.
Pro regulaci barevné teploty bílého světla svítidel s předřadníkem DALI s funkcí „tunable white“ odpovídající ČSN EN 62386-209 (Zařízení Typ 8).

Rozsah regulace barevné teploty (teploty chromatičnosti): 2 700 - 6 500 K
Zvýšená citlivost nastavení při pomalém otáčení.

Integrované orientační LED osvětlení (18 volitelných barev nebo vypnuté) pro přizpůsobení krytu (nelze použít pro designovou řadu Impuls).

Je nutné zajistit napájení z externího zdroje DALI podle ČSN EN 62386 (např. Tridonic, Philips, Helvar nebo pomocí aktivního potenciometru

2CKA006599A3026).

Proudová spotřeba: max. 15 mA

Přístroj je odolný proti přepólování.

Délka vedení DALI: max. 300 m (průřez žil 1,5 - 2,5 mm²)

Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem: naposledy použitá nebo předvolitelná

Základní úroveň jasu: minimální nebo předvolitelná

Paralelně lze propojit až pět potenciometrů.

Lze použít na další ovládací místo v kombinaci s přístrojem

2CKA006599A3026 .

Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.

2vodičové připojení

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Orientační LED osvětlení nelze použít u krytů designové řady Impuls.