

Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Kód produktu 2CKA006599A2988

Typové číslo 2117/11 U-500



POPIS

Pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI dle ČSN EN 62386.
Zvýšená citlivost nastavení jasu při pomalém otáčení.
Integrované orientační LED osvětlení (18 volitelných barev nebo vypnuté) pro přizpůsobení krytu (nelze použít pro designovou řadu Impuls).
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Délka vedení DALI: max. 300 m (průřez žil 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem: naposledy použitá nebo předvolitelná
Základní úroveň jasu: minimální nebo předvolitelná
V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI (15,5 V DC / 75 mA) až pro 37 zařízení DALI (příp. lze paralelně zapojit až tři aktivní potenciometry pro napájení až 111 zařízení DALI).
V pasivním režimu se přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka.
Paralelní propojení potenciometrů: až 3 ks v aktivním režimu nebo až 5 ks v pasivním režimu
Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.
Vlastní spotřeba: max. 2,5 W
4vodičové připojení (v pasivním režimu 2vodičové)
230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Orientační LED osvětlení nelze použít u krytů designové řady Impuls.