

Reproduktor, do dutých stropů

Kód produktu 2CKA008200A0200

Typové číslo 8225 EB



POPIS

Pro přístroje zesilovače s tunerem FM, internetového rádia Busch-iNet nebo zesilovač.

S integrovanou mřížkou.

Kovové nerezové provedení.

Pro montáž do dutých stropů nebo stěn pomocí pružných elementů.

Jmenovitý výkon: 10 W

Membrána: \varnothing 8 cm (3")

Frekvenční rozsah: 90 až 20 000 Hz

Impedance: 8 Ω

Rozměry ($\varnothing \times h$): 105 \times 41 mm

Montážní otvor: \varnothing 90 mm

Vestavná hloubka: 38 mm

Pracovní teplota: -40 °C až $+70$ °C

IP 20, SELV

Bezšroubové připojení vodičů.