

Reproduktor do vlhkého prostředí, vestavný

Kód produktu 2CKA008200A0109

Typové číslo 8224 EB



POPIS

Pro přístroje zesilovače, zesilovače s interkomem, zesilovače s tunerem FM

Jmenovitý výkon: 7W (RMS)

Frekvenční rozsah: 84 až 16 500 Hz

Impedance: 16 Ω

Rozměry (\varnothing x h): 148 x 66 mm

Pracovní teploty: -20 až +55 °C

IP 20