

Room Master, řadový

Kód produktu 2CDG110165R0011

Typové číslo RM/S 3.1

Varianta 4+4 výstupy



POPIS

Kombinovaný přístroj obsahující 4 kontaktní výstupy spínací, 4 přepínací (žaluziové) a 12 binárních vstupů s vnitřním testovacím napětím.

Pro běžné hotelové pokoje, pro malé obytné jednotky a pro podobné účely.

Silové kontakty: 4× 20 A / 230 V AC, 8× 6 A / 230 V AC (přepínací žaluziové)

Binární vstupy: 12× 32 V, pulzní, 0,1 mA

Připojení ke sběrnici KNX: příloženou sběrnicovou svorkovnicí




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 90 × 216 × 64,5 mm

Šířka: 12 M

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Basic	2CDG110094R0011
 Premium	2CDG110095R0011
 8 Výstupů	2CDG110170R0011