

Rozbočovač trojcestný IP 44

Kód produktu 2CMA168121R1000

Typové číslo 216T6

Řazení 3x(2P+PE)

Varianta IP 44, 16 A



POPIS

16 A, 200-250 V AC

Šroubové svorky.