

Rozhraní KNX/kotel/chladič, 1násobné, 0–10 V, řadové

Kód produktu 2CDG110222R0011

Typové číslo BCI/S 1.1.1



POPIS

Rozhraní mezi KNX systémem a generátorem tepla (kotlem) respektive chladičem.

Pomocí analogového výstupu (0–10 V) lze nastavit požadovanou teplotu a nastavení přenést do kotle/chladiče.

Nastavená hodnota je přijímána přes sběrnici KNX.

Přes 2 binární vstupy je možné sledovat stav kotle/chladiče (přes bezpotenciálové kontakty) a posílat jej přes sběrnici KNX.

Přístroj má integrovaný reléový výstup (5 A) pro přepínání nebo zapnutí/vypnutí kotle/chladiče.

Pomocí přídavného reléového výstupu (5 A) lze zapnout/vypnout čerpadlo kotle/chladiče.

Přes 3 binární vstupy je možné sledovat stav čerpadla (přes bezpotenciálové kontakty) a vyhodnocovat zpětnou vazbu k ovládání čerpadla.

Zařízení podporuje nástroj ABB i-bus® Tool pro pokročilou diagnostiku a vylepšené uvedení do provozu.

Šířka: 6 M

Detailní informace o výrobku