


Rozhraní pro klimatizační jednotky, zapuštěné

Kód produktu 2CDG510005R0011

Typové číslo SUG-F-1.1



POPIS

Rozhraní mezi free@home a klimatizačními jednotkami.
Programování pomocí webového rozhraní s připojeným systémovým modulem 2.0.

Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10% / -10%)

Napětí sběrnice: 24 V DC

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v x š x h): 39 x 40 x 12 mm

Zařízení převádí telegramy free@home na infračervené příkazy a přenáší je do klimatizační jednotky tzn. "split jednotky". Vysílač dodaného 2m kabelu je přímo připojen k infračervenému přijímači klimatizace. Split jednotka již nepřijímá příkazy z dálkového ovladače. Místo toho ji lze ovládat pomocí dotykového panelu nebo mobilní aplikace. Při uvedení do provozu se volí daný typ split jednotky, aktuální seznam kompatibilních jednotek je přiložen. Zařízení je vhodné umístit do běžné elektroinstalační krabice v blízkosti split jednotky. Pomocné napájení není nutné.