



Produktový list / 05.10.2022

- [SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ](#)
- [INTELIGENTNÍ INSTALACE ABB-FREE@HOME®](#)
- [SNÍMAČE A ROZHRAŇÍ](#)

Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový s násobností 1/1, zapuštěné

Pro ovládání motorů žaluzií a markýz.

S integrovaným žaluziovým akčním členem.

Použití žaluziových funkcí je možné i bez předchozího programování (předem nakonfigurováno).

Konfiguraci lze změnit později ve webovém rozhraní.

Použití pouze v kombinaci s 1násobnými kryty pro ABB-free@home®.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty nahoru/dolů

Indikace pomocí LED: orientační funkce a signalizace stavu sepnuto

Napětí sběrnice: 24 V DC

Výstup: 1× přepínací kontakt, NO

Jmenovité hodnoty: 4 A / 920 V·A

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm

Montážní hloubka: 32 mm

[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CKA006220A0128

Typové číslo

SBA-F-1.1.1

[Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový s násobností 1/1, zapuštěné](#)

[Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový s násobností 1/1, zapuštěné](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový s násobností 1/1, zapuštěné			
Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový s násobností 1/1, zapuštěné		2CKA006220A0128	3 311,80 Kč <input checked="" type="radio"/>

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Pro ovládání motorů žaluzií a markýz.

S integrovaným žaluziovým akčním členem.

Použití žaluziových funkcí je možné i bez předchozího programování (předem nakonfigurováno).

Konfiguraci lze změnit později ve webovém rozhraní.

Použití pouze v kombinaci s 1násobnými kryty pro ABB-free@home®.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty nahoru/dolů

Indikace pomocí LED: orientační funkce a signalizace stavu sepnuto

Napětí sběrnice: 24 V DC

Výstup: 1× přepínací kontakt, NO

Jmenovité hodnoty: 4 A / 920 V·A

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C


Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm

Montážní hloubka: 32 mm

DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	421,7 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Inteligentní instalace ABB-free@home®](#)
[Kryty přístrojů jednonásobné](#)
-  Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, bílá **8 VARIANT**
 Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, slonová kost  Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, šedá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, béžová  Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, hnědá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, černá  Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, kouřová šedá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, vřesová červená [Tango® Kryt 1násobný, bez potisku Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 107 Kč](#)
-  Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®, bílá **3 VARIANTY**  Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®, šedá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®, macchiato [Levit® Kryt 1násobný, bez potisku Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 116 Kč](#)
-  Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®M, ocelová **4 VARIANTY**
 Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®M, onyx  Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®M, titanová
 Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®M, perleťová [Levit®M Kryt 1násobný, bez potisku Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 240 Kč](#)
-  Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Element®, bílá / ledová bílá **7 VARIANT**
 Kryt 1násobný, bez potisku, Element®, Time®, bílá / bílá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, titanová
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, šampaňská
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, antracitová
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, ocelová [Time® Kryt 1násobný, bez potisku Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 132 Kč](#)
-  Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, šampaňská **7 VARIANT**
 Kryt 1násobný, bez potisku, Element®, Time®, bílá / bílá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, titanová
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, starostříbrná

- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, antracitová
- [Time® Kryt 1násobný, bez potisku Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 132 Kč](#)
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, antracitová **7 VARIANT**
- Kryt 1násobný, bez potisku, Element®, Time®, bílá / bílá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, titanová
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, šampaňská
- [Time® Kryt 1násobný, bez potisku Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 132 Kč](#)
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová **7 VARIANT**
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, hliníková stříbrná
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, mechová bílá
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, mechová černá
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá
- [Future® linear Kryt 1násobný, symbol "žaluzie" Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 198 Kč](#)
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost **4 VARIANTY**
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová
- Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá
- [Solo® Kryt 1násobný, symbol "žaluzie" Kryty přístrojů jednonásobné • Cena od 196 Kč](#)
- Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, bílá **8 VARIANT**
- Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, slonová kost
- Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, šedá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, béžová
- Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, hnědá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, černá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Tango®, kouřová šedá
- [Tango® Kryt 1násobný, bez potisku Kryt 1násobný, bez potisku • Cena od 107 Kč](#)
- Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®, bílá **3 VARIANTY**
- [Levit® Kryt 1násobný, bez potisku Kryt 1násobný, bez potisku • Cena od 116 Kč](#)
- Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®M, ocelová **4 VARIANTY**
- Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®M, onyx
- Kryt 1násobný, bez potisku, Levit®M, titanová
- [Levit®M Kryt 1násobný, bez potisku Kryt 1násobný, bez potisku • Cena od 240 Kč](#)
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Element®, bílá / ledová bílá **7 VARIANT**
- Kryt 1násobný, bez potisku, Element®, Time®, bílá / bílá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, titanová
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, šampaňská
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, antracitová
- [Time® Kryt 1násobný, bez potisku Kryt 1násobný, bez potisku • Cena od 132 Kč](#)
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, šampaňská **7 VARIANT**
- Kryt 1násobný, bez potisku, Element®, Time®, bílá / bílá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, titanová
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
- Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, antracitová
- [Time® Kryt 1násobný, bez potisku Kryt 1násobný, bez potisku • Cena od 132 Kč](#)

-  Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, antracitová **7 VARIANT**
 Kryt 1násobný, bez potisku, Element®, Time®, bílá / bílá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Element®, bílá / ledová bílá
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, titanová
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, starostříbrná
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, šampaňská
 Kryt 1násobný, bez potisku, Time®, Time® Arbo, ocelová **Time® Kryt 1násobný, bez potisku Kryt 1násobný, bez potisku • Cena od 132 Kč**
-  Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová **7 VARIANT**
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, hliníková stříbrná
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, mechová bílá
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, mechová černá
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, ušlechtilá ocel **Future® linear Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“ Kryt 1násobný, symbol "žaluzie" • Cena od 198 Kč**
-  Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost **4 VARIANTY**
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá
 Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“, Future® linear, Solo®, Solo® carat, metalická šedá **Solo® Kryt 1násobný, symbol „žaluzie“ Kryt 1násobný, symbol "žaluzie" • Cena od 196 Kč**

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Rozhraní tlačítkové / člen akční žaluziový s násobností 1/1, zapuštěné **ZAVŘÍT**

-  Návod k instalaci a používání

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)