



Produktový list / 04.10.2022

- [SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ](#)
- [INTELIGENTNÍ INSTALACE ABB I-BUS® KNX](#)
- [VSTUPY BINÁRNÍ](#)

## Rozhraní univerzální 4násobné, zapuštěné

Na zakázku

4kanálové univerzální rozhraní lze v softwaru ETS parametrizovat jako vstup nebo jako výstup.

K univerzálnímu rozhraní lze připojit klasické tlačítkové ovládače nebo spínače anebo jakékoliv jiné bezpotenciálové kontakty jako vstupní zařízení anebo diody LED či elektronické relé ER/U 1.1 jako výstupní zařízení.

Připojovací vodiče lze prodloužit nejvýše na 10 m.

Dotazovací napětí pro kontakty i výstupní napětí pro diody LED

je generováno rozhraním, potřebné předřadné odpory jsou integrovány v přístroji.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Dotazovací napětí (nejvýše pro 4 vstupy): 20 V

Výstupní napětí (nejvýše pro 4 výstupy): 5 V

Jmenovitý proud výstupu: 2 mA

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -25 °C až +60 °C

Rozměry: 39 x 40 x 12 mm

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

GHQ6310070R0111

### Typové číslo

US/U 4.2

### Varianta

4násobný univerzální

[Rozhraní univerzální 4násobné, zapuštěné, 4násobný univerzální](#)

[Rozhraní univerzální 4násobné, zapuštěné, 4násobný univerzální](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
<a href="#">Rozhraní univerzální 4násobné, zapuštěné, 4násobný univerzální</a>	4násobný univerzální	GHQ6310070R0111	<a href="#">Na dotaz</a> <input type="radio"/>
<a href="#">Rozhraní univerzální 4násobné, zapuštěné, 4násobný univerzální</a>			

## POPIS

4kanálové univerzální rozhraní lze v softwaru ETS parametrizovat jako vstup nebo jako výstup.

K univerzálnímu rozhraní lze připojit klasické tlačítkové ovládače nebo spínače anebo jakékoli jiné bezpotenciálové kontakty jako vstupní zařízení anebo diody LED či elektronické relé ER/U 1.1 jako výstupní zařízení.

Připojovací vodiče lze prodloužit nejvýše na 10 m.

Dotazovací napětí pro kontakty i výstupní napětí pro diody LED je generováno rozhraním, potřebné předřadné odpory jsou integrovány v přístroji.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Dotazovací napětí (nejvýše pro 4 vstupy): 20 V

Výstupní napětí (nejvýše pro 4 výstupy): 5 V

Jmenovitý proud výstupu: 2 mA

Stupeň krytí: IP 20



Rozsah pracovních teplot: -25 °C až +60 °C

Rozměry: 39 x 40 x 12 mm

## DOKUMENTY

	Název dokumentu	Velikost
PDF	<a href="#">Návod k instalaci a používání</a>	125,7 kB
JPG	<a href="#">Rozměrový výkres</a>	35,9 kB

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Inteligentní instalace ABB i-bus® KNX](#)  
[Přístroje pro ovládání topení a chlazení](#)
-  [Relé elektronické zapuštěné, elektronické relé \*\*1 VARIANTA Relé elektronické, zapuštěné\*\* Přístroje pro ovládání topení a chlazení](#)
-  [Relé elektronické zapuštěné, elektronické relé \*\*1 VARIANTA Relé elektronické zapuštěné\*\* Relé elektronické, zapuštěné](#)

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

## POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

**6204**

produktů

a 18 designových řad

**227**

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

**885**

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a  
zkušeností s výrobou

 [Rozhraní univerzální 4násobné, zapuštěné, 4násobný univerzální ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Rozměrový výkres](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ DOSTUPNÉ

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ DOSTUPNÉ

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)