

AK648N4 rozvodnice nástěnná, bez dvířek

Kód produktu 2CPX032566R9999

Typové číslo AK648N4

Varianta 48 (56) modulů



POPIS

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace rychlosvovek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1





Počet řad: 4

Počet modulů: 48 (56)

Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 703 x 98

Pro více informací: [AK648N4 | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 12 (13) modulů	2CPX032563R9999
 24 (28) modulů	2CPX032564R9999
 36 (41) modulů	2CPX032565R9999
 60 (69) modulů	2CPX032567R9999