

# AK660N4 rozvodnice nástěnná, bez dvířek

**Kód produktu** 2CPX032567R9999

**Typové číslo** AK660N4

**Varianta** 60 (69) modulů



## POPIS

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace rychlosvovek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1





Počet řad: 5

Počet modulů: 60 (69)

Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 828 x 98

Pro více informací: [AK660N4 | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 12 (13) Modulů	2CPX032563R9999
 24 (28) Modulů	2CPX032564R9999
 36 (41) Modulů	2CPX032565R9999
 48 (56) Modulů	2CPX032566R9999