

# AK624E2 rozvodnice nástěnná, bez dvířek

**Kód produktu** 2CPX032569R9999

**Typové číslo** AK624E2

**Varianta** 24 (28) modulů



## POPIS

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1





Počet řad: 2

Počet modulů: 24 (28)

Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 453 x 98

Pro více informací: [AK624E2 | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 12 (13) modulů	2CPX032568R9999
 36 (41) modulů	2CPX032570R9999
 48 (56) modulů	2CPX032571R9999
 60 (69) modulů	2CPX032572R9999