

# H65P12X220750

## rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

**Kód produktu** 1SLM006500A2214

**Typové číslo** H65P12X220750

**Varianta** 24 modulů



### POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 2

Počet modulů: 24 (12x2)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×435×155

### DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 4 Modulů	1SLM006500A2210
 8 Modulů	1SLM006500A2211
 12 Modulů	1SLM006500A2212
 18 Modulů	1SLM006500A2213
 36 Modulů	1SLM006500A2215
 36 Modulů	1SLM006500A2216
 48 Modulů	1SLM006500A2217
54 Modulů	1SLM006500A2218
72 Modulů	1SLM006500A2219

Pro více informací:

H65P12X220750 (abb.com)