

# H65P12X320750

## rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

**Kód produktu** 1SLM006500A2216

**Typové číslo** H65P12X320750

**Varianta** 36 modulů



### POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 3

Počet modulů: 36 (12x3)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×600×155

Pro více informací:

[H65P12X320750 \(abb.com\)](http://abb.com)

### DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	4 moduly	1SLM006500A2210
	8 modulů	1SLM006500A2211
	12 modulů	1SLM006500A2212
	18 modulů	1SLM006500A2213
	24 modulů	1SLM006500A2214
	36 modulů	1SLM006500A2215
	48 modulů	1SLM006500A2217
	54 modulů	1SLM006500A2218
	72 modulů	1SLM006500A2219