

# H65P18X220750

## rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

**Kód produktu** 1SLM006500A2215

**Typové číslo** H65P18X220750

**Varianta** 36 modulů



### POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 2

Počet modulů: 36 (18x2)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×435×155

Pro více informací:

H65P18X220750 (abb.com)

### DALŠÍ VARIANTY

|  | Varianta  | Kód produktu    |
|--|-----------|-----------------|
|  | 4 moduly  | 1SLM006500A2210 |
|  | 8 modulů  | 1SLM006500A2211 |
|  | 12 modulů | 1SLM006500A2212 |
|  | 18 modulů | 1SLM006500A2213 |
|  | 24 modulů | 1SLM006500A2214 |
|  | 36 modulů | 1SLM006500A2216 |
|  | 48 modulů | 1SLM006500A2217 |
|  | 54 modulů | 1SLM006500A2218 |
|  | 72 modulů | 1SLM006500A2219 |