

H65P18X320750

rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

Kód produktu 1SLM006500A2218

Typové číslo H65P18X320750

Varianta 54 modulů



POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 3

Počet modulů: 54 (18x3)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×600×155

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
4 Modulů	1SLM006500A2210
8 Modulů	1SLM006500A2211
12 Modulů	1SLM006500A2212
18 Modulů	1SLM006500A2213
24 Modulů	1SLM006500A2214
36 Modulů	1SLM006500A2215
36 Modulů	1SLM006500A2216
48 Modulů	1SLM006500A2217
72 Modulů	1SLM006500A2219

Pro více informací:

H65P18X320750 (abb.com)