

H65P18X320750

rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

Kód produktu 1SLM006500A2218

Typové číslo H65P18X320750

Varianta 54 modulů



POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 3

Počet modulů: 54 (18x3)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×600×155

Pro více informací:

H65P18X320750 (abb.com)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	4 modulů	1SLM006500A2210
	8 modulů	1SLM006500A2211
	12 modulů	1SLM006500A2212
	18 modulů	1SLM006500A2213
	24 modulů	1SLM006500A2214
	36 modulů	1SLM006500A2215
	36 modulů	1SLM006500A2216
	48 modulů	1SLM006500A2217
	72 modulů	1SLM006500A2219