

# Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka

**Kód produktu** 1SLM006500A2210

**Typové číslo** Mistral 65H IP65/4M

**Varianta** 4M



## POPIS

Stupeň krytí: IP65

4 moduly (4 x 1), bez N/PE

Průhledná dvířka

Rozměry (š x v x h): 152 x 202 x 117

Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na stěnu (nástěnné montáž), zejména pro venkovní použití

UV stabilita, odolnost proti prachu a soli

Test žhavou smyčkou GWT 750 °C, samozhášecí

IK10, IP65

Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24

Barva průhledných dvířek: petrolejová

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta** **Kód produktu**

	8M	1SLM006500A2211
	12M	1SLM006500A2212
	18M	1SLM006500A2213
	24M	1SLM006500A2214
	36M	1SLM006500A2215
	36M	1SLM006500A2216
	48M	1SLM006500A2217
	54M	1SLM006500A2218
	72M	1SLM006500A2219