

Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka

Kód produktu 1SLM006500A2219

Typové číslo Mistral 65H IP65/72M

Varianta 72M



POPIS

Stupeň krytí: IP65

72 modulů (18 x 4), bez N/PE

Průhledná dvířka

Rozměry (š x v x h): 430 x 735 x 155

Doporučená konfigurace šroubové svorky N, PE a držáku:

1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na stěnu (nástěnné montáž), zejména pro venkovní použití

UV stabilita, odolnost proti prachu a soli

Test žhavou smyčkou GWT 750 °C, samozhášecí

IK10, IP65

Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24

Příslušenství totožné s rozvodnicemi Mistral65

Barva průhledných dvířek: petrolejová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**



4M

1SLM006500A2210



8M

1SLM006500A2211



12M

1SLM006500A2212



18M

1SLM006500A2213



24M

1SLM006500A2214



36M

1SLM006500A2215



36M

1SLM006500A2216



48M

1SLM006500A2217



54M

1SLM006500A2218