

# CA16V -rozvodnice nástěnná, s dvířky 72 modulů

**Kód produktu** 2CPX052183R9999

**Typové číslo** CA16V

**Varianta** 72 modulů



## POPIS

Vnější rozměry: š x v x h (mm)

300x950x160

Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na zeď (nástěnné na omítku)

Pro rozvodnice s montáží pod omítku (zapuštěnou montáž, zabudování do duté stěny) použijte typ U

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP44




Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu

Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A

Barva RAL 9016

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	96 modulů	2CPX052185R9999
	144 modulů	2CPX052187R9999
	168 modulů	2CPX052188R9999
	192 modulů	2CPX052189R9999
	144 modulů	2CPX052190R9999
	180 modulů	2CPX052191R9999
	216 modulů	2CPX052192R9999
	252 modulů	2CPX052193R9999
	288 modulů	2CPX052194R9999
	240 modulů	2CPX052195R9999