

# CA27V -rozvodnice nástěnná, s dvířky 168modulů

**Kód produktu** 2CPX052188R9999

**Typové číslo** CA27V

**Varianta** 168modulů



## POPIS

Vnější rozměry: š x v x h (mm)  
550x1100x160

Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na zeď (nástěnné na omítku)

Pro rozvodnice s montáží pod omítkou (zapuštěnou montáž, zabudování do duté stěny) použijte typ U

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP44











Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu

Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A

Barva RAL 9016

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  72 modulů    | 2CPX052183R9999 |
|  96 modulů    | 2CPX052185R9999 |
|  144 modulů | 2CPX052187R9999 |
|  192 modulů | 2CPX052189R9999 |
|  144 modulů | 2CPX052190R9999 |
|  180 modulů | 2CPX052191R9999 |
|  216 modulů | 2CPX052192R9999 |
|  252 modulů | 2CPX052193R9999 |
|  288 modulů | 2CPX052194R9999 |
|  240 modulů | 2CPX052195R9999 |