

CA28V -rozvodnice nástěnná, s dvířky 192 modulů

Kód produktu 2CPX052189R9999

Typové číslo CA28V

Varianta 192 modulů



POPIS

Vnější rozměry: š x v x h (mm)
550x1250x160

Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na zeď (nástěnné na omítku)

Pro rozvodnice s montáží pod omítku (zapuštěnou montáž, zabudování do duté stěny) použijte typ U

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP44





Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu

Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A

Barva RAL 9016

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 72 modulů	2CPX052183R9999
 96 modulů	2CPX052185R9999
 144 modulů	2CPX052187R9999
 168 modulů	2CPX052188R9999
 144 modulů	2CPX052190R9999
 180 modulů	2CPX052191R9999
 216 modulů	2CPX052192R9999
 252 modulů	2CPX052193R9999
 288 modulů	2CPX052194R9999
 240 modulů	2CPX052195R9999