

# CA26R -rozvodnice nástěnná, s dvířky 120 modulů

**Kód produktu** 2CPX052237R9999

**Typové číslo** CA26R

**Varianta** 120 modulů



## POPIS

Vnější rozměry: š x v x h (mm)  
550x950x160

Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na zeď (nástěnné na omítku)

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP44





Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu

Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A

Barva RAL 9016

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	72 modulů	2CPX052235R9999
	96 modulů	2CPX052236R9999
	144 modulů	2CPX052238R9999
	168 modulů	2CPX052239R9999