

# UK612N2 rozvodnice zapuštěná, s dvířky

**Kód produktu** 2CPX031369R9999

**Typové číslo** UK612N2

**Varianta** 12 modulů



## POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkokartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace rychlosvovek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1





Počet řad: 1

Počet modulů: 12

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x372x97

Pro více informací: [UK612N2 | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 24 Modulů	2CPX031370R9999
 36 Modulů	2CPX031371R9999
 48 Modulů	2CPX031372R9999
 60 Modulů	2CPX031373R9999