

UK660N4 rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX031373R9999

Typové číslo UK660N4

Varianta 60 modulů



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace rychlosvovek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1





Počet řad: 5

Počet modulů: 60

Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95

Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	12 modulů	2CPX031369R9999
	24 modulů	2CPX031370R9999
	36 modulů	2CPX031371R9999
	48 modulů	2CPX031372R9999

Pro více informací: [UK660N4 | ABB](#)