

UK660E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX077844R9999

Typové číslo UK660E3

Varianta 60 modulů



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhovou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1

Počet řad: 5





Počet modulů: 60

Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95

Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88

Pro více informací: [UK660E3 | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	12 modulů	2CPX077840R9999
	24 modulů	2CPX077841R9999
	36 modulů	2CPX077842R9999
	48 modulů	2CPX077843R9999