

# UK660E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky

**Kód produktu** 2CPX077844R9999

**Typové číslo** UK660E3

**Varianta** 60 modulů



## POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1

Počet řad: 5

Počet modulů: 60

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x872x97

Pro více informací: [UK660E3 | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
12 Modulů	2CPX077840R9999
24 Modulů	2CPX077841R9999
36 Modulů	2CPX077842R9999
48 Modulů	2CPX077843R9999