

CA35V rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052191R9999

Typové číslo CA35V

Varianta 180 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídlé dveře)

Počet řad: 5

Počet modulů: 180

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 800x800x160

Pro více informací: CA35V (abb.com)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 36 Modulů	2CPX052180R9999
 48 Modulů	2CPX052181R9999
 60 Modulů	2CPX052182R9999
 72 Modulů	2CPX052183R9999
 72 Modulů	2CPX052184R9999
96 Modulů	2CPX052185R9999
120 Modulů	2CPX052186R9999
144 Modulů	2CPX052187R9999
144 Modulů	2CPX052190R9999
168 Modulů	2CPX052188R9999
192 Modulů	2CPX052189R9999
216 Modulů	2CPX052192R9999
240 Modulů	2CPX052195R9999
252 Modulů	2CPX052193R9999
288 Modulů	2CPX052194R9999