

CA38V rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052194R9999

Typové číslo CA38V

Varianta 288 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídlé dveře)

Počet řad: 8

Počet modulů: 288

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 800x1250x160

Pro více informací: CA38V (abb.com)

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  36 Modulů | 2CPX052180R9999 |
|  48 Modulů | 2CPX052181R9999 |
|  60 Modulů | 2CPX052182R9999 |
|  72 Modulů | 2CPX052183R9999 |
|  72 Modulů | 2CPX052184R9999 |
|  96 Modulů | 2CPX052185R9999 |
|  120 Modulů | 2CPX052186R9999 |
|  144 Modulů | 2CPX052187R9999 |
| 144 Modulů | 2CPX052190R9999 |
| 168 Modulů | 2CPX052188R9999 |
| 180 Modulů | 2CPX052191R9999 |
| 192 Modulů | 2CPX052189R9999 |
| 216 Modulů | 2CPX052192R9999 |
| 240 Modulů | 2CPX052195R9999 |
| 252 Modulů | 2CPX052193R9999 |