

CA45V rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052195R9999
Typové číslo CA45V
Varianta 240 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 4 (2křídle dveře)












Počet řad: 5

Počet modulů: 240

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 1050x800x160

Pro více informací: CA45V (abb.com)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 72 modulů	2CPX052183R9999
 96 modulů	2CPX052185R9999
 120 modulů	2CPX052186R9999
 144 modulů	2CPX052187R9999
 144 modulů	2CPX052190R9999
 168 modulů	2CPX052188R9999
 180 modulů	2CPX052191R9999
 192 modulů	2CPX052189R9999
 216 modulů	2CPX052192R9999
 252 modulů	2CPX052193R9999
 288 modulů	2CPX052194R9999