

# CU26V rozvodnice zapuštěná, s dvířky

**Kód produktu** 2CPX052615R9999

**Typové číslo** CU26V

**Varianta** 144 modulů



## POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)

Počet řad: 6

Počet modulů: 144

Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 561x998x110

Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 615x1015x15

Pro více informací: [CU26V | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	72 modulů	2CPX052609R9999
	72 modulů	2CPX052612R9999
	96 modulů	2CPX052613R9999
	120 modulů	2CPX052614R9999
	144 modulů	2CPX052618R9999
	168 modulů	2CPX052616R9999
	180 modulů	2CPX052619R9999
	192 modulů	2CPX052617R9999
	216 modulů	2CPX052620R9999
	240 modulů	2CPX052622R9999
	252 modulů	2CPX052621R9999