

CU28V rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052617R9999

Typové číslo CU28V

Varianta 192 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)

Počet řad: 8

Počet modulů: 192

Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 561x1298x110

Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 615x1315x15

Pro více informací: CU28V | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
72 Modulů	2CPX052609R9999
72 Modulů	2CPX052612R9999
96 Modulů	2CPX052613R9999
120 Modulů	2CPX052614R9999
144 Modulů	2CPX052615R9999
144 Modulů	2CPX052618R9999
168 Modulů	2CPX052616R9999
180 Modulů	2CPX052619R9999
216 Modulů	2CPX052620R9999
240 Modulů	2CPX052622R9999
252 Modulů	2CPX052621R9999