

CA14R rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052229R9999

Typové číslo CA14R

Varianta 36 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 3

Počet modulů: 36

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 300x650x160

Pro více informací: [CA14R | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|------------|-----------------|
| 48 Modulů | 2CPX052230R9999 |
| 48 Modulů | 2CPX052234R9999 |
| 60 Modulů | 2CPX052231R9999 |
| 72 Modulů | 2CPX052232R9999 |
| 72 Modulů | 2CPX052235R9999 |
| 96 Modulů | 2CPX052236R9999 |
| 108 Modulů | 2CPX052240R9999 |
| 120 Modulů | 2CPX052237R9999 |
| 144 Modulů | 2CPX052238R9999 |
| 144 Modulů | 2CPX052241R9999 |
| 168 Modulů | 2CPX052239R9999 |
| 180 Modulů | 2CPX052242R9999 |
| 216 Modulů | 2CPX052243R9999 |
| 252 Modulů | 2CPX052244R9999 |