

CA16R rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052231R9999

Typové číslo CA16R

Varianta 60 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 5








Počet modulů: 60

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 300x950x160

Pro více informací:

CA16R | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 36 Modulů	2CPX052229R9999
 48 Modulů	2CPX052230R9999
 48 Modulů	2CPX052234R9999
 72 Modulů	2CPX052232R9999
 72 Modulů	2CPX052235R9999
 96 Modulů	2CPX052236R9999
 108 Modulů	2CPX052240R9999
120 Modulů	2CPX052237R9999
144 Modulů	2CPX052238R9999
144 Modulů	2CPX052241R9999
168 Modulů	2CPX052239R9999
180 Modulů	2CPX052242R9999
216 Modulů	2CPX052243R9999
252 Modulů	2CPX052244R9999