

# CA24R rozvodnice nástěnná, s dvířky

**Kód produktu** 2CPX052235R9999

**Typové číslo** CA24R

**Varianta** 72 modulů



## POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)





Počet řad: 3

Počet modulů: 72

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x650x160

Pro více informací: CA24R ([abb.com](http://abb.com))

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  96 modulů    | 2CPX052236R9999 |
|  120 modulů  | 2CPX052237R9999 |
|  144 modulů | 2CPX052238R9999 |
|  168 modulů | 2CPX052239R9999 |