

CA26R rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052237R9999

Typové číslo CA26R

Varianta 120 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016





Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)

Počet řad: 5

Počet modulů: 120

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x950x160

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	72 modulů	2CPX052235R9999
	96 modulů	2CPX052236R9999
	144 modulů	2CPX052238R9999
	168 modulů	2CPX052239R9999

Pro více informací:

CA26R (abb.com)