

# CU24R rozvodnice zapuštěná, s dvířky

**Kód produktu** 2CPX052600R9999

**Typové číslo** CU24R

**Varianta** 72 modulů



## POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)

Počet řad: 3

Počet modulů: 72

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 615x714x125

Pro více informací: [CU24R | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
96 Modulů	2CPX052601R9999
120 Modulů	2CPX052602R9999
144 Modulů	2CPX052603R9999
168 Modulů	2CPX052604R9999
180 Modulů	2CPX052605R9999
216 Modulů	2CPX052606R9999