

CU24R rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052600R9999

Typové číslo CU24R

Varianta 72 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)

Počet řad: 3


Počet modulů: 72

Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 561x698x110

Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 615x715x15

Pro více informací: CU24R | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 96 modulů	2CPX052601R9999
 120 modulů	2CPX052602R9999
 144 modulů	2CPX052603R9999
 168 modulů	2CPX052604R9999
 180 modulů	2CPX052605R9999
 216 modulů	2CPX052606R9999