

CU26R rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052602R9999

Typové číslo CU26R

Varianta 120 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)







Počet řad: 5

Počet modulů: 120

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 615x1014x125

Pro více informací: [CU26R | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 72 Modulů	2CPX052600R9999
 96 Modulů	2CPX052601R9999
 144 Modulů	2CPX052603R9999
 168 Modulů	2CPX052604R9999
 180 Modulů	2CPX052605R9999
 216 Modulů	2CPX052606R9999