

CU37R rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052606R9999

Typové číslo CU37R

Varianta 216 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016







Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídle dveře)

Počet řad: 6

Počet modulů: 216

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 865x1164x125

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 72 Modulů	2CPX052600R9999
 96 Modulů	2CPX052601R9999
 120 Modulů	2CPX052602R9999
 144 Modulů	2CPX052603R9999
 168 Modulů	2CPX052604R9999
 180 Modulů	2CPX052605R9999

Pro více informací: [CU37R | ABB](#)