

41A12X12A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka

Kód produktu 1SLM004101A1203

Typové číslo 41A12X12A

Varianta 12 modulů



POPIS

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: ---

Stupeň krytí: IP 41

Mechanická odolnost: IK 08

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 1

Počet modulů: 12 (12x1)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x250x107

Pro více informací:

41A12X12A

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	18 modulů	1SLM004101A1204
	24 modulů	1SLM004101A1205
	36 modulů	1SLM004101A1207
	36 modulů	1SLM004101A1206
	48 modulů	1SLM004101A1208
	54 modulů	1SLM004101A1209
	72 modulů	1SLM004101A1210