

41A12X22A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka

Kód produktu 1SLM004101A1205

Typové číslo 41A12X22A

Varianta 24 modulů



POPIS

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž.
Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 41

Mechanická odolnost: IK 08

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 2








Počet modulů: 24 (12x2)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x435x107

Pro více informací:

41A12X22A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 12 Modulů	1SLM004101A1203
 18 Modulů	1SLM004101A1204
 36 Modulů	1SLM004101A1207
 36 Modulů	1SLM004101A1206
 48 Modulů	1SLM004101A1208
 54 Modulů	1SLM004101A1209
 72 Modulů	1SLM004101A1210