

Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299H-A02182 65

Design Levit®

Varianta červená / kouřová černá



POPIS










Úhel pokrytí: cca 180° (2 snímací roviny)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3299H-A02182 01
 Bílá / Bílá	3299H-A02182 03
 Šedá / Bílá	3299H-A02182 16
 Slonová Kost / Bílá	3299H-A02182 17
 Macchiato / Bílá	3299H-A02182 18
 Bílá / Kouřová Černá	3299H-A02182 62
 Žlutá / Kouřová Černá	3299H-A02182 64
 Oranžová / Kouřová Černá	3299H-A02182 66
 Zelená / Kouřová Černá	3299H-A02182 67