

# Snímač spínače automatického

**Kód produktu** 3299A-A02100 D

**Design** Tango®

**Varianta** béžová



## POPIS








Úhel pokrytí: cca 120° (přibližně kuželová charakteristika)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

**Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.**

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta  | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  bílá              | 3299A-A02100 B  |
|  slonová kost     | 3299A-A02100 C  |
|  šedá            | 3299A-A02100 S  |
|  hnědá           | 3299A-A02100 H  |
|  černá           | 3299A-A02100 N  |
|  kouřová šedá    | 3299A-A02100 S2 |
|  vřesová červená | 3299A-A02100 R2 |