

Snímač spínače automatického

Kód produktu 3299G-A02180 C1

Design Swing®

Varianta krémová



POPIS

Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)

Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Jasně Bílá	3299G-A02180 B1
	Béžová	3299G-A02180 D1
	Světle Šedá	3299G-A02180 S1
	Hnědá	3299G-A02180 H1